

# HSM SECURIO B26 - 0,78 x 11 mm



<b>Artikelnummer</b>	000000000001805111	<b>Eingabebreite</b>	280 mm
<b>EAN</b>	4026631046299	<b>Behälter-/Auffangvolumen</b>	55 l
<b>eclass 7.1</b>	24320706	<b>Behälter-/Auffangvolumen in Blatt</b>	548
<b>UN/SPSC</b>	44101603	<b>Schnittgeschwindigkeit</b>	65 mm/s
<b>Anwendungsbereich</b>	Arbeitsplatz / Office	<b>Geräuschpegel (Leerlauf)</b>	55 dB(A)
<b>Schutzklasse (DIN 66399)</b>	sehr hoch	<b>Leistungsaufnahme</b>	500 W
<b>Schnittbreite</b>	0.78 mm	<b>Spannung</b>	230 V
<b>Partikellänge</b>	11 mm	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schnittart</b>	Partikelschnitt	<b>Breite x Höhe x Tiefe</b>	497 x 676 x 397 mm
<b>Sicherheitsstufe (DIN 66399)</b>	P-6, F-3	<b>Gewicht</b>	27,6 kg
<b>Schnittleistung in Blatt 80g/m<sup>2</sup></b>	6	<b>Farbe</b>	weiß
<b>Schnittleistung in Blatt 70g/m<sup>2</sup></b>	7		
<b>Schnittgut</b>	Papier, Heft- und Büroklammern		