



## Sicherungsklemmen

1003 Si DS - Klemmbereich 10 mm<sup>2</sup>, für Sicherungen 6,3x25 (oder 32)

<b>Zulassung</b> Klick für Approbation (PDF)				
<b>Nennquerschnitt</b>	<b>mm<sup>2</sup></b>	4,0	22-10 AWG 16 Amp.	22-10 AWG 16 Amp.
<b>Nennspannung</b>	<b>V</b>	500	300	300

## Technische Angaben

<b>Anschluss</b>	Schraube Leitung 0,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Befestigung</b>	mit Schraube oder Niete Ø 3,6 mm und Verdrehenschutz
<b>Isolierteil</b>	Polyamid 6.6, grau, Griff schwarz Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C, kurzzeitig 160 °C
<b>Kontaktteil</b>	Messing, oberflächengeschützt
<b>Sicherungskontakt</b>	Federstahl, rostfrei
<b>Schraube</b>	M3,5: ⌀ max. 0.8 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert
<b>Drahtschutz</b>	Federstahl, rostfrei
<b>Nennspannung</b>	Sicherungshalter 500 V Verbindungsklemmen 500 V
<b>Nennstrom</b>	nach EN 60598: Verbindungsklemmen 25 A bei T 85 °C nach EN 60998: Verbindungsklemmen 41 A bei T 85 °C nach EN 60127-6: Sicherungshalter 16 A bei T 70 °C
<b>Abisolierlänge</b>	7,5 - 8 mm
<b>Für Sicherungen</b>	6,3 x 25 (oder 32) mm, Verlustleistung 4 W bei T 23 °C

## Auf Anfrage

vormontierte Sicherungen, Bedruckungen, andere Polyamide (insbesondere Glow-Wire nach EN 60335-1), andere Schrauben; weitere Produktvarianten [hier](#)

## Varianten

<b>1003 Si E DS</b>	Klemmbereich 4 mm <sup>2</sup> , für Sicherungen 6,3x25 (oder 32), mit PE-Anschluss am Blech
---------------------	--

## Zubehör

<b>ZEL 110</b>	universelle, schraubenlose Kabelklemme zur Zugentlastung
----------------	--

## Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE	
1-polig	1003 Si/ 1 DS	171301	100	☒
2-polig	1003 Si/ 2 DS	171302	200	☒
3-polig	1003 Si/ 3 DS	171303	200	☒
4-polig	1003 Si/ 4 DS	171304	100	☒
5-polig	1003 Si/ 5 DS	171305	100	☒