

KGM

Ghiere



Tipo KGM: ghiera in plastica



Tipo KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25




Tipo GMT: ghiera divisibile

Descrizione

Ghiere di fissaggio esagonali con filetto metrico standard.

Adatte al passaggio di connettori SUB-D, DVI o PROFIBUS in combinazione ai pressacavi divisibili KVT ove è richiesta una speciale sagomatura della ghiera.



Caratteristiche

Materiale	Poliammide (PA) / Policarbonato (PC) / Ottone (BR) nichelato
Colore	<input type="checkbox"/> grigio (simile a RAL 7035) <input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/> Ottone
Infiammabilità	UL94-Vo, autoestinguente
Temperatura	- 30°C...+ 120°C
Proprietà	Senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

KVT, KVT-SNAP, KVT-W90	
Passacavo divisibili	Pag. 22 - 26
QVT Passacavo divisibili	Pag. 42
KEL-DPZ listelli passacavo	Pag. 56 - 57
KEL-DPF supporti passacavo	Pag. 61

Filetto	Tipo	Codice	Materiale	Altezza [mm]	Chiave	Diag [mm]	Apertura a×b[mm]	Pz
---------	------	--------	-----------	--------------	--------	-----------	------------------	----

Tipo KGM: Ghiera standard in plastica

M20 × 1.5	KGM 20	<input type="checkbox"/> 52273	PA	7.0	SW 26	28.2	-	10
		<input type="checkbox"/> 52283						
M25 × 1.5	KGM 25	<input type="checkbox"/> 52274	PA	7.0	SW 32	36	-	10
		<input type="checkbox"/> 52284						
M32 × 1.5	KGM 32	<input type="checkbox"/> 52275	PA	7.0	SW 41	46	-	10
		<input type="checkbox"/> 52285						
M40 × 1.5	KGM 40	<input type="checkbox"/> 52276	PA	7.0	SW 50	56	-	10
		<input type="checkbox"/> 52286						
M50 × 1.5	KGM 50	<input type="checkbox"/> 52277	PA	8.6	SW 60	66	-	10
		<input type="checkbox"/> 52287						
M63 × 1.5	KGM 63	<input type="checkbox"/> 52278	PA	8.6	SW 75	83	-	5
		<input type="checkbox"/> 52288						
M63 × 1.5	GM 63	<input type="checkbox"/> 56152	BR	5.5	SW 70	78	-	5

Tipo KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25

M32 × 1.5	KGM-SUB-D9	<input type="checkbox"/> 45105	PC	7.0	SW 41	46	35 × 16	10
		<input type="checkbox"/> 45106						
M40 × 1.5	KGM-PB	<input type="checkbox"/> 45107	PC	8.0	SW 50	55	43 × 17	10
		<input type="checkbox"/> 45109						
M50 × 1.5	KGM-SUB-D25	<input type="checkbox"/> 45108	PC	8.0	SW 60	66	55 × 16	10
		<input type="checkbox"/> 45110						

Tipo GMT: Ghiera divisibile

M20 × 1.5	GMT 20	<input type="checkbox"/> 31110	PA	9.0	SW 27	29	-	10
M25 × 1.5	GMT 25	<input type="checkbox"/> 31100	PA	9.0	SW 32	35	-	10
M32 × 1.5	GMT 32	<input type="checkbox"/> 31120	PA	12.0	SW 40	44	-	10
M50 × 1.5	GMT 50	<input type="checkbox"/> 31140	PA	15.0	SW 63	69	-	10