




Technisches Datenblatt

K81103T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Dc1	17 mm
Dc	30 mm
Dw	3,5 mm
Lw	3,5 mm
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81103
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81103
Ea	27 mm
Eb	19,2 mm
Poids cage à rouleaux	0,008 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	13,4 kN
C0a	31 kN
Nlim (Fett)	2.500 U/min
Nlim (Öl)	10.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,6 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,5 Hz