

Artikelnummer: 120037

Kurzbeschreibung: Schaarhefwagen Hebefix HF 2K-1000

Langbeschreibung: Hefwagen met scharen Hebefix HF 2K-500/-1000: Hebefix met dubbele scharen worden gebruikt, wanneer bij een korte platformlengte een grote hefhoogte bereikt moet worden. Deze praktische wagens mogen in geen enkel bedrijf ontbreken! Het concept van de GRUSE Hebefix is eenvoudig: op ergonomische werkhoogte zeer gemakkelijk werken, verpakken, repareren en monteren. Door hun functionaliteit en veelzijdigheid maken verrijdbare schaarlifts iedere werkplek in industrie en handel compleet en worden ze tot onmisbare helpers. Hebefix HF 1 en HF 2 zijn geschikt voor veelzijdig en ruw gebruik in het bedrijf (voor maximaal draagvermogen van 250-1000 kg). Voor het transport of het werken met lange bouwmaterialen kan de dissel neergeklapt worden.

Specificaties:

- Verstevigd frame onder het laadvlak
- Verzinkt laadvlak
- Inklapbare duwbeugel
- Zwenkwielen met vastzetter
- Het tafelplatform wordt met een voetpomp op de gewenste werkhoogte gebracht
- Laadvlak: 760 x 760 mm

Alle heftafels vervaardigd vlg. DIN EN 1570!

