

Artikelnummer: 127816

Kurzbeschreibung: Stellingframe PR 600, D 850 mm, H 5800 mm, steunbreedte 100 mm

Langbeschreibung: Stellingframe PR 600, D 850 of 1100 mm, H 2500 tot 5800 mm, steunen 75 of 100 mm: Het stellingframe PR 600 wordt geleverd met een diepte van 850 of 1100 mm en een hoogte van 2500 mm tot 5800 mm. U kiest ook de breedte van de steunen van het stellingframe PR 600 tussen 75 of 100 mm. Dit stellingframe PR 600 biedt u meerdere mogelijkheden voor het samenstellen van een voor u individueel aangepaste palletstelling PR 600. Het stellingframe bestaat uit koudgewalst staal met hoge sterktegraad en biedt door de speciale vormgeving een hoge stevigheid. Ook de massieve voetplaat zorgt voor een veilige belastingsoverdracht naar de vloer. De horizontale en diagonale steunbalken van het stellingframe PR 600 worden tot een stabiel frame vastgeschroefd. Het stellingframe is op een systematische manier van 50:50 mm geperforeerd. U stelt uw eigen stellingframe PR 600 zelf samen. Kies tussen een diepte van 850 mm of 1100 mm en een hoogte van 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm of 5800 mm. U kiest ook de breedte van de steunen tussen 75 of 100 mm. Meer details: Stellingframe voor palletstelling PR 600 Vervaardigd uit koudgewalst staal met hoge sterktegraad Door de speciale vormgeving verkrijgen de profielen een hoge stevigheid Met horizontale en diagonale steunbalken tot een stabiel vakwerkframe vast te schroeven Systematische perforatie van 50:50 mm Massieve voetplaat zorgt voor een veilige belastingsoverdracht naar de vloer Levering: gedemonteerd Diepte: 850 mm of 1100 mm Hoogte: 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm of 5800 mm Breedte van de steunen: 75 mm of 100 mm

