

Artikelnummer: 134065

Kurzbeschreibung: Stellinglekbak type RW/GR 2700-1, met rooster, rood RAL3000

Langbeschreibung: Stellinglekbak type RW/GR 2700-1, met rooster: Met behulp van schapentrays kunnen ook bestaande schapsystemen economisch en snel worden omgebouwd om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Specificaties:

- Plaatstaalconstructie, 3 mm, gelakt of thermisch verzinkt
- Legborden type RW-GR met rooster, max. belasting 1000 kg/gm², onderwagenhoogte 100 mm.
- Capaciteit opvangbak: 240 liter
- Afmetingen: L 2650 x B 1300 x H 206 mm

Vanwege hun complexiteit moeten de soorten containers die moeten worden opgeslagen en het aantal containers individueel worden aangevraagd!

