

**Artikelnummer:** 401342

**Kurzbeschreibung:** Opbouwframe met giek, Basistafel  
STANDAARD werktafel/werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1250  
mm, resedagroen

**Langbeschreibung:** Opbouwframe met giek, basistafel  
STANDAARD werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI:  
Het Manuflex-opbouwframe met giek biedt een bruikbare hoogte  
van 1500 mm. Het Manuflex opbouwportaal is geschikt voor de  
basistafels van de serie Universal Standard en Professional  
Standard. Deze uitvoering van het Manuflex-opbouwframe met giek is geschikt voor alle  
basistafels van de serie Universal Standard en Professional Standard series. Het  
opbouwframe bestaat uit twee bovenbouwprofielen met bevestigingsbeslag, een  
kruisstabilisatiebalk, twee gieken en een rail. Het Manuflex-opbouwframe biedt een  
bruikbare hoogte van 1500 mm, de diepte van de giek is 350 mm. Het opbouwframe heeft  
een diepte van 55 mm met een breedte van 60 mm. In totaal kan het opbouwframe met  
120 kg belast worden, de giek biedt een draagvermogen van 40 kg. Het hoogwaardige,  
gepoedercoate Manuflex-opbouwportaal is gemaakt van 30 mm geperforeerd profielstaal  
aan drie zijden. De afzonderlijke componenten kunnen in een rooster van 30 mm in de  
hoogte worden veresteld. Hierdoor kunt u de geperforeerde platen of opbergconsole's voor  
het opbergen van gereedschap en toestellen individueel instellen. Meer details: Voor het  
gebruik van het werkblad boven het tafel- of werkblad Opbouwframes maken van een  
inpaktafel of werkbank een volledig uitgeruste werkplek Voor gereedschap, uitrusting of  
werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 1500 mm Diepte: 55 mm Breedte: 60 mm  
(afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan het tafelframe) Totale  
hoogte: 2100 mm Voor inpaktafels van de systemen Universal Standard en Professional  
Standard met diepte 700 mm 2 opbouwprofielen incl. bevestigingsbeslag, een  
kruisstabilisatiebalk, 2 gieken en 1 rail Hoogwaardige poedercoating Gemaakt van  
profielstaal geperforeerd aan drie zijden in een rooster van 30 mm, in een rooster van 30  
mm in hoogte verstelbaar Draagvermogen: 120 kg Draagvermogen giek: 40 kg Diepte  
railgiek: 700 mm Diepte giek: 350 mm Uitbreidbaar op elk moment 9 RAL-kleuren om uit te  
kiezen

