

SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO



Serie MU-SEC-M588

CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje de servicio: 220V ~ 50HZ.
- Potencia: 1500 W.
- Temperatura del servicio: 60°C ± 20°C.
- Velocidad del aire: >15m/seg.
- Radio de actuación: >140 mm.
- Tiempo de apagado: <5 seg.
- Dimensiones: 240 x 240 x 230.
- Material: Plástico ABS.



DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Potencia (W)	Velocidad aire (m/s)
VD 01 302	MU-SEC-M588	1500	>15

SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO

Serie MU-SEC-298B

CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje de servicio: 220V ~ 50HZ.
- Potencia: 1500 W.
- Temperatura del servicio: 60°C ± 20°C.
- Velocidad del aire: >16m/seg.
- Radio de actuación: >140 mm.
- Tiempo de apagado: <5 seg.
- Dimensiones: 265 x 125 x 205.
- Acabado: metalizado.



DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Potencia (W)	Velocidad aire (m/s)
VD 01 303	MU-SEC-298B	1500	>16

SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO

Serie MU-SEC-462A

CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje de servicio: 220 ~ 50Hz
- Potencia: 2300 W.
- Velocidad del aire: 30 m/seg.
- Dimensiones: 275 x 205 x 235.
- Material: Acero inoxidable.



DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Potencia (W)	Velocidad aire (m/s)
VD 01 306	MU-SEC-462A	2300	30