



Abbildung ähnlich

FILTERLUEFTER LUFTSTROM FREI 25 M3 PRO H
 AUSSCHNITT 92X92 MM 115 V AC RAL 7035
 LEISTUNGS-AUFNAHME 12W SCHUTZART IP 54
 GÜTEKLASSE 2

| Ausführung | | |
|---|--|--------------|
| Produkt-Markename | | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | | Filterlüfter |
| Art der Lüftung | | Entlüftung |
| Ausführung des Lüfters / Einschublüfter | | Nein |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | | Nein |

| Allgemeine technische Daten | | |
|--|-------|--------|
| A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal | dB | 30 |
| aufgenommene Wirkleistung / Nennwert | W | 12 |
| Ausschnittbreite | mm | 92 |
| Ausschnitthöhe | mm | 92 |
| Betriebsdauer | h | 40 000 |
| Betriebstemperatur / minimal | °C | -10 |
| Kühlleistung / bei 35 °C | W | 4,7 |
| Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert | 1/min | 2 700 |
| Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert | 1/min | 3 200 |

| Schutzart und Schutzklasse | | |
|----------------------------|--|------|
| Schutzart IP | | IP54 |

| Strom | | |
|-------------------------------|---|------|
| aufgenommener Strom / minimal | A | 0,12 |

| Hauptstromkreis | | |
|---|---|-----|
| Betriebsspannung | | |
| • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | V | 115 |
| • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | V | 115 |

Erscheinungsbild

| | | |
|--------------|--|----------|
| Farbe | | RAL 7035 |
|--------------|--|----------|

Produktdetails

| | | |
|-----------------------------|--|------|
| Produktbestandteil / Lüfter | | Nein |
|-----------------------------|--|------|

Anzahl

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Anzahl der Ventilatoren | | 1 |
|--------------------------------|--|---|

Mechanischer Aufbau

| | | |
|-------------|----|-----|
| Höhe | mm | 105 |
|-------------|----|-----|

| | | |
|---------------|----|-----|
| Breite | mm | 105 |
|---------------|----|-----|

| | | |
|--------------|----|------|
| Tiefe | mm | 59,5 |
|--------------|----|------|

| | | |
|------------------|--|--|
| Einbauort | | Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal |
|------------------|--|--|

| | | |
|------------------------|--|--------------------|
| Befestigungsart | | Schnappbefestigung |
|------------------------|--|--------------------|

| | | |
|------------------------|--|--|
| Befestigungsart | | |
|------------------------|--|--|

| | | |
|------------------|--|------|
| • 19-Zoll Einbau | | Nein |
|------------------|--|------|

| | | |
|----------------|--|----|
| • Wand-Montage | | Ja |
|----------------|--|----|

| | | |
|-----------------|--|------------|
| Material | | Kunststoff |
|-----------------|--|------------|

Approbationen Zertifikate

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Betriebsmittelkennzeichen | | |
|----------------------------------|--|--|

| | | |
|------------------------|--|---|
| • gemäß DIN EN 61346-2 | | E |
|------------------------|--|---|

| | | |
|------------------------|--|---|
| • gemäß DIN EN 81346-2 | | E |
|------------------------|--|---|

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/8MR64115LV10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR64115LV10/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR64115LV10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

letzte Änderung:

11.03.2015