

Artikelnummer: 32576

Kurzbeschreibung: Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, mit Rückwand, H 1900 x B 960 x T 440 mm

Langbeschreibung: Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, mit Rückwand, H 1900 x B 960 mm: Variabel und praktikabel Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die PROGRESS Stahlregale 500 T sind mit oder ohne Rückwände lieferbar. mit Rückwand auf Ordnerhöhen abgestimmt bodenbündig mit serienmäßigen Sockelblenden Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten Fachböden 25 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) Länge pro Regalwand: 990 mm Tragkraft pro Boden: 300/400 mm tief 60 kg, 600 mm tief 80 kg Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg 1900 mm hoch: 6 Böden = 5 Ordnerhöhen unterschiedliche Tiefen Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $a' \hat{=} 5 : 1$ sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).



EAN/GTIN: 4044917341203