

# ROLINE VGA-Kabel HD15 ST - BU, 3 m

<b>Artikelnummer</b>	11.04.5303
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	11.04.5303
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990111640

**roline**  
Designed for Professionals



## Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker

- Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung; mit Verstärker auch bis zu 100m
- Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm) bestehend aus: 3 Koaxleitungen für die RGB-Signale und 7 AWG 28 Adern
- Handverriegelungsschrauben

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	VGA-Kabel
Farbe	schwarz
Länge	3 m
Seite 1 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	doppelt geschirmt

Handverriegelungsschrauben	ja
Kabelaufbau	3 Coax RGB 7xAWG28
Gewicht	297.2 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Paketgewicht	0.424 kg