

Rollcart Handwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 700 x 425 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau Holzkasten, Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder, mit Luft-Bereifung



Artikelnummer: 532108

Rollcart Handkarre

Traglast 150 kg

Handwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 700 x 425 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau Holzkasten
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Räder
- mit Luft-Bereifung
- Radanordnung parallel
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Handwagen	Länge	1630 mm
Traglast	150 kg	Breite	640 mm
Aufbauten	Holzkasten	Lenkstange	ja
Ladeflächenlänge	700 mm	Euronorm	nein
Ladeflächenbreite	425 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder

Material Plattform	Siebdruckplatte	Bereifung	Luft
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Radanordnung	parallel
Material Gestell	Stahl	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	15 kg

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm