




## NOBLO

### Indoor LED Deckenaufbauleuchte 2700K weiß

Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO zur Wand- und Deckenaufbaumontage. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einem Premium LED Modul bestückt. Die Leuchte ist in drei Gehäusefarben sowie mit einem, zwei oder drei Lichtauslässen verfügbar.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002974
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	16 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,8
Anzahl Leuchten an LS B16A	128
Anzahl Leuchten an LS C16A	160
Höhe Einschaltstrom	3.5 A
Dauer Einschaltstrom	120 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	1240 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin

## Lichtquelle

916369	
--------	---

<b>Abstrahlwinkel</b>	36 °
<b>Farbe</b>	weiß
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	24 cm
<b>Breite</b>	10.5 cm
<b>Höhe</b>	12.7 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.646 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.885 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	401