

**Artikelnummer:** 129554

**Kurzbeschreibung:** Beistellwagen, mit Holz-Etagenböden, ohne Eurokästen, neigbar

**Langbeschreibung:** Beistellwagen, mit Holz-Etagenböden, ohne Eurokästen, neigbar: Beistellwagen mit Etagenböden aus Holz. Bei dieser Variante lassen sich die obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15-Grad und 30-Grad neigen. Arretierung mittels Federriegel. Dies ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten an verschiedensten Arbeitsplätzen. Bock- und Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN1757-3. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: L 620 x B 410 mm Außenmaße: L 950 x B 420 mm Etagenhöhe: 180/670/1150 mm Etagenböden: Holz Tragkraft: 200 kg Rad-ø: 125 mm Eigengewicht: 34 kg



**EAN/GTIN:** 4250448502673