

Artikelnummer: 38496

Kurzbeschreibung: Bügelparker WSM, 2-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 3500 x T 3200 x H 415 mm, Stahl feuerverzinkt, 20 Einstellplätze, montiert

Langbeschreibung: Bügelparker WSM, 2-seitig, für Reifen bis B 55 mm, T 3200 x H 415 mm, Stahl feuerverzinkt, div. Anzahl Einstellplätze, montiert: Dieser zweiseitig verwendbare Bügelparker von WSM besteht aus stabilem, feuerverzinktem und korrosionsbeständigem Stahl. Er ist für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm ausgelegt. Seine Einstellplatzbügel besitzen einen Durchmesser von 19 mm und wurden aus Stahl-Rundrohr gefertigt. Sie sind in abwechselnder Hoch- bzw. Tiefstellung angebracht, sodass die Fahrräder besonders platzsparend geparkt werden können. Der Radabstand beträgt dabei jeweils 350 mm. Der zweiseitig verwendbare Bügelparker von WSM wurde mit 3 Jahren Garantie versehen und wird bereits vollständig montiert und komplett verschweißt geliefert. Ein Bodenanker sowie ein Winkel für die Bodenmontage und Reihenverbindung ohne vorheriges Betonieren sind im Lieferumfang bereits mit enthalten. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der maximalen Anzahl an integrierten Einstellplätzen. Die Breite und das Gewicht variieren dementsprechend, die Stellraumtiefe beträgt jeweils 3200 mm und die Höhe jeweils 415 mm. Auf Anfrage ist zudem die Beschichtung in RAL-Farbtönen möglich. Weitere Details: Robuster, zweiseitig nutzbarer Bügelparker Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung für platzsparendes Parken der Fahrräder Ideal für die Reihenverbindung und Bodenmontage Lieferung erfolgt bereits fertig montiert, komplett verschweißt und inkl. Bodenanker sowie Bodenmontage-Winkel Wahlweise mit verschieden großer Anzahl an Einstellplätzen Beschichtung in RAL-Farben auf Anfrage möglich Radabstand: jeweils 350 mm Material Gestell und Einstellplatzbügel: jeweils Stahl, feuerverzinkt und korrosionsschutz, Einstellplatzbügel aus Stahl-Rundrohr mit a'Æ 19 mm Maße: jeweils T 3200 x H 415 mm, B verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen Gewicht: unterschiedlich je nach gewählter Variante der Anzahl an Einstellplätzen Garantie: jeweils 3 Jahre



EAN/GTIN: 4250366513454