

AXOR Citterio M

Einhebel-Brausemischer Aufputz

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **34620990**




Merkmale

- 1 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 19 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Schlauchanschluss DN15
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: B
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- PA-IX 9699/IIB

Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Citterio M
Einhebel-Brausemischer Aufputz
Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **34620990**



Durchflussdiagramm

