


IXMO

59516370301 Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, Design IXMO Flat, mit runder Rosette, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar, Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min. passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075 geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

schwarz matt

ABMESSUNG

Ausladung 165 mm/IXMO Flat

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO, IXMO, Einhebel-Waschtismischer für Wandmontage, 59516370301, Einhebel-Waschtismischer für Unterputz Montage in Oberfläche Schwarz-Matt, Ausführung 165mm mit runden Rosetten im Design IXMO FLAT, passend für Grundkörper 59916 000075, Einzigartige Technologie, multifunktionaler Minimalismus: Bei IXMO werden Funktionen intelligent zusammengeführt, Design: rund, Unterputz Montage, Material: entzinkungsarmes Messing, Schwarz-Matt, Breite: 88mm (inkl. Hebeleinheit), Gesamtausladung: 177mm, Rosettengröße: Ø 72 x 6mm, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Einhebelmischer, Luftsprudler SLIM SSR M 24 x 1, Strahlwinkel verstellbar um +/- 6°

Zur Montage unbedingt erforderlich:
UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer
Art. Nr. 59916000075
Bitte separat bestellen!