

Rollcart Chariot à escabeau

force 300 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 990 x 590
mm, plateau(x) en bois, a. échelle
sur face avant, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5010 bleu gentiane,
avec bandage TPE

Numéro d'article: 400763



Rollcart Chariot d'entrepôt

Force 300 kg

Chariot à escabeau

- force 300 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 990 x 590 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- a. échelle sur face avant
- rehausse 4 marches
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 1900 x 990 x 590 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
type de chariot	Chariot à escabeau	matériau	acier
charge	300 kg	conducteur d'électricité	non
longueur de plateau	990 mm	norme européenne	non
largeur de plateau	590 mm	alignement de niveaux	droit
hauteur	1900 mm	rehausse	4 marches
nombre de plateaux	3 pièce	équipement chariot	échelle sur face avant
type de niveau	panneau de bois	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	disposition des roues	rectangulaire
équipement plateau(x)	cadre en acier	Ø de roue	160 mm
force plateau	80 kg	roulement	roulement rainuré à billes
longueur	990 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	590 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
Hauteur de la marche	935 mm	garantie	5 années
pneumatique	TPE	Poids	71 kg
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes		