

Feuille de données du produit



Article N°: 2503-K Chariot à dossier rabattable en acier

Equipements de manutention



Chariot en d'acier mécano-soudé, revêtement époxy avec plateforme en mélaminé surface effet hêtre. Dossier de poussée rabattable sur la plateforme. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.

Détails techniques:



| | |
|---|---------------|
| Charge totale (kg) | 600 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1200 |
| Largeur de surface utile (mm) | 800 |
| Hauteur de zone de chargement (mm) | 270 |
| Longueur totale (mm) | 1325 |
| Largeur totale (mm) | 809 |
| Hauteur totale (mm) | 1099 |
| Type de pneu | TPE |
| Roues (mm) | 200 x 40 |
| Poids (kg) | 37 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87168000 |
| GTIN | 4017976780030 |