



# Product data sheet

Art nr.: 2032A Bandensteekwagen

**Transportmiddelen**



Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Door middel van de handgrepen te bedienen kunt u met de gespreide opening bandenstapels opnemen of afzetten. De aanlooprollen aan het uiteinde van de gespreide opname ondersteunen en vergemakkelijken het proces. Geschikt voor wielen van 450 tot 750 mm Ø. Tot 8 banden of wielen mogelijk.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	200
<b>Schepbreedte (mm)</b>	500-885
<b>Schepdiepte (mm)</b>	575
<b>Totale breedte (mm)</b>	730
<b>Totale diepte (mm)</b>	1057
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1510
<b>Wielen</b>	Massief rubber
<b>Wielmaat (mm)</b>	250 x 60
<b>Uitvoering</b>	voor bandendiameter 450 - 750 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	28
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976220321