



Product data sheet

Art nr.: 51160 Gasflessenroller

Transportmiddelen



Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Inwendig Ø 310 mm. 4 Zwenkwielen, 2 stuks met rem, TPE rubber wielen 75 x 25 mm, naaf met kogellager.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	80
Totale breedte (mm)	410
Totale hoogte (mm)	970
Flessen aantal (stuk)	1
Flessen diameter (mm)	300
Inhoud (kg)	11
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	75 x 25
Gewicht (kg)	7
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976511603