

Artikelnummer: 30840

Kurzbeschreibung: Steckregal, H 1800 x B 1600 x T 500 mm, wei ss

Langbeschreibung: Steckregal, H 1800 x T 500 mm, wei ss: Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 mm, Tiefe 500 mm, Breiten von 1000 bis 2600 mm. Mit diesen Komplettregalen nutzen Sie den vorhandenen Lagerplatz optimal aus. Lieferbar in wei ss. Die Böden sind im Raster von 100 mm höhenverstellbar. Wandbefestigung der Regale wird empfohlen Einheitliche Ausführung: Feldbelastung: 500 kg Tragkraft je Boden: 85 kg bei gleichmä ssig verteilter Last Regalbreite von 1000 mm: 1



Grundregal, 4 Böden mit geteilten Winkelprofilen 2 Stück Ö 900mm = 1 Paket Regalbreite von 1200 mm: 1 Grundregal, 4 Böden Regalbreite von 1400 mm: 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 600 mm 8 Böden Regalbreite von 1600 mm: 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm 8 Böden Regalbreite von 1800 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm 8 Böden mit geteilten Winkelprofilen 2 Stück Ö 900mm = 1 Paket Regalbreite von 2000 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 1000 mm 8 Böden mit geteilten Winkelprofilen 2 Stück Ö 900mm = 1 Paket Regalbreite von 2200 mm: 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B 1000 mm 8 Böden Regalbreite von 2400 mm: 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B 1200 mm 8 Böden Regalbreite von 2600 mm: 1 Grundregal, B 1000 mm und 2 Anbauregale, je B 800 mm 12 Böden

EAN/GTIN: 4004514121592