

Broszura informacyjna

44 10 J5

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalnającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- Końcówki proste
- DIN 5256 C; końcówki proste
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	44 10 J5
EAN	4003773024910
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.738 g
Wymiary	570 x 106 x 17 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Rozmiar pierścienia	Ø 122 – 300 mm
Końcówki (średnica)	Ø 3,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych