

Termékinformációk

49 11 A4

Precíziós Seeger-gyűrű fogó Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 A



- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- A csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszíthetetlenül
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- Egyenes csúcsok
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

MM Ø


Általános

Cikkszám	49 11 A4
EAN	4003773048756
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	599 g
Méreték	320 x 137 x 17 mm
Szabvány	DIN 5254 A

Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 85 – 140 mm
Csúcsok (átmérő)	3,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



KNIPEX precíziós Seeger-gyűrű fogó elcsavarodástól mentes, könnyű és gyors a gyűrű szerelése



belső elhelyezésű rugó: védett a csavarozott precíziós csuklóban. a munkánál nincs akadályozás, elmarad a szennyeződés és veszteség