

## Productinformatie

# 97 52 34 SB

## KNIPEX PreciForce®

### Krimptang

- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard



### Algemeen

Artikel-nr.	97 52 34 SB
EAN	4003773052609
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	485 g
Afmetingen	220 x 125 x 31 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Toepassing	niet geïsoleerde open aansluitstekkers (2,8 + 4,8 mm stekkerbreedte)
Capaciteit vierkante millimeter	0,1 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	4
AWG	27 — 13

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen