

Termékinformációk

98 03 13

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

Dugókulcs

Csavarhúzó-fogantyúval

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

Általános

Cikkszám	98 03 13
EAN	4003773026150
Fogó	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	152 g
Méret	237 x 35 x 32 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Kulcsnyílás S	13,0 mm
Fogantyúhossz	112 mm
Fejátmérő d	21 mm
Pengehossz	125 mm
VDE-engedéllyel	ja

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk