

Rhewa

tafelweegschaal

800 832A/015 ongeëicht

Ijkbaar, platform van RVS, breedte x diepte 350 x 280 mm, weegbereik van 0,04 tot 15 kg, afleesbaarheid in 2 / 5 g stappen

Artikelnummer: 101403



Rhewa Tafelweegschaal 800 832A/015 ongeëicht

Voor toepassingen met ijkverplichting

Rhewa tafelweegschaal 800 832A/015 ongeëicht




- Ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 350 x 280 mm
- weegbereik van 0,04 tot 15 kg
- afleesbaarheid in 2 / 5 g stappen
- Met de functies afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, tarreren
- uitgerust met LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdempelen
- spanningsvoorzorging via netadapter 230V/50 Hz
- Om op de tafel te zetten

Technische details






| | | | |
|--------------------|-----------------|------------|--------|
| type weegschaal | tafelweegschaal | breedte | 350 mm |
| ijkbaar | ja | diepte | 280 mm |
| materiaal platform | RVS | telfunctie | ja |
| platformbreedte | 350 mm | tarreren | ja |
| platformdiepte | 280 mm | opstelling | Tafel |

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| weegbereik | 0,04-15 kg | kleur uitvoering | RVS |
| afleesbaarheid | 2-5 g | WEEE-registratienummer | DE12995516 |
| weegschaalfuncties | afstellen (CAL), receptuur, aantal stuks, tarreren | WEEE-apparaatsort | klein apparaat cat. 5 |
| ip beschermingsklasse | 67: binnendringen van stof, gedeeltelijk onderdopen | merk volgens EAR-registers | Rhewa |
| spanningsvoorzorging | netadapter 230V/50 Hz | gewicht | 10 kg |
| weegschaal uitrusting | LC-display, gegevensinterface voor printer of pc | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 101407 |  | ijking voor tafelweegschaal, voor weegbereik tot 15 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 185129 |  | interfacekabel voor display voor tafelweegschaal, kabel 2,4 m lang |
| 185131 |  | alternatief weeggeveapparaat voor tafelweegschaal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 208691 |  | statief voor tafelweegschaal, hoogte 510 mm, van RVS, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146385 |  | dolly, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, laadhoogte 160 mm, platform van kunststof, met afrolrand, constructie van polyethyleen in zwart, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met polypropyleen-banden |
| 202873 |  | steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 210870 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen |
| 508821 |  | stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |