

Kärcher Zuigslang voor nat- droogzuigers

KÄRCHER

slanglengte 10 m, nominale breedte
40 mm, Oliebestendig

Artikelnummer: 119508



Zuigslang voor nat-droogzuigers

- slanglengte 10 m
- nominale breedte 40 mm
- Oliebestendig
- hoogte x lengte x breedte 90 x 800 x 800 mm

Technische details








reinigingstype	Accessoires	nominale breedte	40 mm
voor reinigingsapparaat	nat-droogzuigers	hoogte	90 mm
slanglengte	10 m	lengte	800 mm
resistentie	Oliebestendig	breedte	800 mm
antistatisch	nee	gewicht	3,8 kg

Gerelateerde Producten

119312



nat-droogzuigers, vermogen 2760 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 55 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm

119314		nat-droogzuigers, vermogen 2x1200 W, luchtvolume 2x3360 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119317		nat-droogzuigers, vermogen 3x1200 W, luchtvolume 3x3660 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119319		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119321		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119322		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119323		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119324		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm