

ZARGES overgang Z600

bordes hoogte 1,93 m, bordes
breedte x diepte 1000 x 600 mm, 2 x
9 treden met profiel (incl. bordes),
breedte trede 1000 mm, 45° helling,
van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139342



ZARGES Overgang Z600

overgang

- bordes hoogte 1,93 m, bordes breedte x diepte 1000 x 600 mm
- trap beide zijden
- 2 x 9 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 1000 mm
- 45° helling
- uitlading 4,125 m
- van aluminium
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- bevestiging met bodemconsoles
- gewicht 108,36 kg
- conform DIN EN ISO 14122



Technische details

stijgtechniek	overgang	uitlading	4,125 m
materiaal	aluminium	belastbaar tot	300 kg
kanteling	45 °	treden belastbaar tot	150 kg
gebruik	beide zijden	in-/uitklapbaar	nee
hoogte sokkel	1,93 m	verrijdbaar	nee
breedte sokkel	1000 mm	veiligheidsuitrusting ladder	balustrade en leuning aan 1 zijde
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsbeugel	nee
lichte hoogte	1,81 m	leuning	eenzijdig
treden aantal	2 x 9	bevestigingstype	bodemconsole
type trede/sport	treden met profiel	norm	DIN EN ISO 14122
breedte treden	1000 mm	gewicht	108,36 kg

Gerelateerde Producten

139350



leuning voor overgang, 45° helling, Voor 9 treden