

bac de rétention pour rayonnage

volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 505 x 2150 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 139971

Bac de rétention

bac de rétention pour rayonnage

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 505 x 2150 x 1300 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fourreaux pour fourche, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités







Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| type de stockage de produits dan | bac de rétention | équipement bac de rétention | caillebotis |
| type de bac de rétention | bac de rétention pour rayonnage | matériau de caillebotis | acier |
| lieu de stockage | à l'abri | surface de caillebotis | galvanisé |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| volume de rétention | 1000 l | soubassement | fourreaux pour fourche |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables | possibilité de passage au-dessous | oui |
| construction (autorisation) | construction du bac de rétention agréée par les autorités | garde au sol | 100 mm |
| hauteur | 505 mm | gerbable | non |
| largeur | 2150 mm | roulant | non |
| profondeur | 1300 mm | exécution couleur | galvanisé |
| matériau | acier | Poids | 215 kg |
| surface | galvanisé | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|--|---|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 525760 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |