

## META

### palletstelling - grondveld

#### MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 3800 x 2870 x 1100 mm, veldlast 2930 kg, 9 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220671



Das Lagersystem



## META Palletstelling MULTIPAL

### Basisstelling

palletstelling - grondveld




- hoogte x breedte x diepte 3800 x 2870 x 1100 mm
- veldlast 8800 kg
- vaklast 2930 kg
- vakbreedte 2700 mm
- per 50 mm verstelbaar
- 9 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- 5 jaar garantie
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij

bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/2

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legborden / schappen aantal	3 stuks
meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingtype	palletstelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingveld	grondveld	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
materiaal	staal	vakbreedte	2700 mm
hoogte	3800 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	2870 mm	oppervlak traversen	kunststof coating
diepte	1100 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
vaklast	2930 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
veldlast	8800 kg	garantie	5 jaar
parkeerplaats	9 stuks	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/2
opslagniveaus	3 stuks	gewicht	181,046 kg
opslag	in de lengte		

## Gerelateerde Producten

200780		stellingopvangbak, opvangvolume 660 l, hoogte x breedte x diepte 355 x 2680 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
220690		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 4 segmenten, breedte 2700 mm, maaswijdte 33 x 33 mm, van staal vuurverzinkt
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven