

META

rayonnage tambour de câble

MULTIPAL

MULTIPAL, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 3800 x 1470 x 1100 mm, 2 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 226825



Das Lagersystem



META Rayonnage pour tambour de câble MULTIPAL

Champ de base

rayonnage tambour de câble




- rayonnage départ
- système à visser
- convient pour le intérieur
- hauteur x largeur x profondeur 3800 x 1470 x 1100 mm
- charge maximale par élément 4000 kg
- largeur du compartiment 1300 mm
- 2 niveaux avec surface d'appui tambour de câble
- niveaux avec douilles de guidage sur les lisses pour l'axe du tambour
- Stabilité élevée grâce aux entretoises diagonales et horizontales

- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	type de soubassement	surface d'appui tambour de câble
type de rayonnage	rayonnage tambour de câble	surface de tablette	avec revêtement en plastique
rayonnage modulaire	système à visser	surface de montant	avec revêtement en plastique
champ de rayonnage	rayonnage départ	stabilité / renfort / entretoise	entretoises diagonales // entretoises horizontales
matériau	acier	couleur de la tablette	orangé rouge // RAL2001
lieu d'utilisation	intérieur	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
hauteur	3800 mm	exécution couleur	RAL5010 bleu gentiane/RAL2001 orangé rouge
largeur	1470 mm	volume de livraison	sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol
profondeur	1100 mm	livraison	démonté
charge maxi par élément	4000 kg	certification	GS // label de qualité RAL
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	garantie	5 années
largeur de compartiment	1300 mm	Poids	129,632 kg
équipement des tablettes / nivea	lisses avec douilles de guidage		

Accessoires

183765		surface d'appui tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 1000 kg, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge
226843		rayonnage tambour de câble, MULTIPAL, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3800 x 1385 x 1100 mm, 2 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
226851		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique

226855		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226978		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
226981		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
226984		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage
226988		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1300 mm, avec pièces de centrage

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc