

## **bott** **chariot à outils** verso

hauteur x largeur x profondeur 980 x 800 x 600 mm, plateau de table en multiplex, exécution du châssis 4 roul., équipement : 6 tiroirs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 233130**



### chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 980 x 800 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- exécution du châssis 4 roul.
- équipement : 6 tiroirs
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec extension totale
- avec poignée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm





## Détails techniques

type de meuble	table	blocage d'extension	
type de table	établi	poignée	poignée
Exécution du bâti	4 roul.	matériau de plaque	multiplex
hauteur	980 mm	matériau de châssis	acier
largeur	800 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur réglable	non	surface de face avant	
équipement établi	tiroirs	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
nombre de tiroirs	6 pièce	matériau de finition	soudé
nombre x hauteur tiroirs		roulant	oui
surface de corps		nombre/type de roulettes	4 roul.
Type d'extension	extension totale	Ø de roue	125 mm
capacité de charge de tiroir	50 kg	Poids	89,005 kg
extension tiroir	100 %		

## Accessoires

232994		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232995		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232996		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232997		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232998		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232999		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233015		couche de mousse, longueur x largeur 800 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233448		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 24 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes