

## SCHULTE

### legbordstelling - grondveld

#### Green

Green, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 500 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 254924

#### legbordstelling - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 500 mm
- veldlast 1300 kg
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door kruisschoor
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand met voorgemonteerd T-profielframe
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

### Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	systeemstelling	gebruik	eenzijdig

stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	grondveld	oppervlak legbord	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	stabiliteit/versteving/schoren	kruisschoor
hoogte	2000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	1000 mm	levering	voorgemonteerd
diepte	500 mm	certificering	GS
veldlast	1300 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	30,29 kg

## Gerelateerde Producten

254930



legbord voor legbordstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, uitgerust met 8 legborddragers, van staal met corrosiebeschermende zinklaag