

## BLACK BULL hoek voor onderrijdbeveiliging S-line

hoogte x breedte x diepte 200 x  
1880 x 100 mm, van staal met  
slijtvaste kunststof coating in geel,  
Om vast te schroeven



Artikelnummer: 273985



hoek voor onderrijdbeveiliging

- geschikt voor het beveiligen van bijzonder belangrijke werkgebieden
- hoogte x breedte x diepte 200 x 1880 x 100 mm
- van staal met slijtvaste kunststof coating in geel
- Om vast te schroeven

### Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	diepte	100 mm
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	bevestigingstype	Om vast te schroeven
type aanrijdbescherming	hoek voor onderrijdbeveiliging	materiaal	staal
geschikt voor (gebruik)	voor het beveiligen van bijzonder belangrijke werkgebieden	oppervlak aanrijdbescherming	kunststof coating
hoogte	200 mm	kleur aanrijdbescherming	geel
breedte	1880 mm	gewicht	12,5 kg

## Dit past ook bij ...

221310		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neonoranje, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 9
224763		Bezemset, set bestaande uit: 5 x straatbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 600 mm, hout-steel, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
227878		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 46, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
235589		werkplekmat, mat, hoogte x lengte x breedte 12,7 x 1520 x 910 mm, Van rubber met geperforeerd oppervlak in zwart, antislip
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleppers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
242154		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, Ø 180 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 93 x 80 mm