

stumpf 2 openslaande deuren voor reinigungsstation

hoogte x breedte x diepte 1650 x 123 x 25 mm, van Kwaliteitsstaalplaat, met slag- en krasvaste poedercoating, in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs, uitgerust met zichtvenster

paar 2 stuks

Artikelnummer: 274098



2 openslaande deuren voor reinigungsstation

- hoogte x breedte x diepte 1650 x 123 x 25 mm
- van Kwaliteitsstaalplaat, met slag- en krasvaste poedercoating
- in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
- uitgerust met zichtvenster
- afsluitbaar met draaigrendelslot

Technische details

reinigingstype	Accessoires	materiaal	Staal
voor reinigungsapparaat	reinigungsstation	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	1650 mm	kleur	vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
breedte	123 mm	sluitsysteem	draaigrendelslot
diepte	25 mm	gewicht	6,5 kg
accessoire uitrusting	zichtvenster		

Dit past ook bij ...

159531		dispenser voor handschoenen, hoogte x breedte x diepte 250 x 380 x 80 mm, van RVS mat, 3 vakken
221111		papieren handdoek voor dispensers, doek met V-vouw, afmetingen papieren doeken 230 x 250 mm, papier tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 3750 doeken
222659		watertrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal
407797		vloermat voor vochtige ruimte, breedte 500 mm, van vinyl in blauw