

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 200 x 45 mm, naaf lengte x Ø 58 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm



BS ROLLEN
INOX

Artikelnummer: 524913

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 200 kg
- diameter x breedte 200 x 45 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met glijlager
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 129 x 106 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 48 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	240 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	58 mm

draagvermogen	200 kg	naafboorgat	20 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	45 mm
wiel-Ø	200 mm	uitlading	48 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	glijlager	lengte plaat	129 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	106 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-Ø	11 mm
materiaal behuizing	RVS	oppervlak behuizing	RVS mat
zwenklager	kogellager	gewicht	1,9 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

524915



wiel, draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 200 x 45 mm, naaf lengte x Ø 58 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken