

## VARIOfit etagewagen

draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), kantelbaar, laadvlak lengte x breedte 1355 x 550 mm, etage(s) van draadgaas, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 526714



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Etagewagen

### 2 etages met draadgaas legborden

etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 2 etage(s), kantelbaar
- laadvlak lengte x breedte 1355 x 550 mm
- etage(s) van draadgaas
- etage(s) met stalen frame
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1235 x 1510 x 550 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden

- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1355 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	550 mm	wiel-ø	160 mm
hoogte	1235 mm	wiellager	kogellager
etage-inrichting	kantelbaar	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	2 stuks	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	250 kg	wielstand	rechthoekig
materiaal etage(s)	draadgaas	oppervlak	m. poedercoating
etage(s) uitrusting	stalen frame	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1510 mm	garantie	12 jaar
breedte	550 mm	gewicht	54 kg
euronorm	nee		

## Gerelateerde Producten

526720



roosterlegbord voor etagewagen, lengte x breedte 1320 x 535 mm, het legbord wordt ingelegd, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

## Dit past ook bij ...

208490



complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels

215911



golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm

221143



beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9

221309



waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

505112





halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l

505133



tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs