

# Anti-Ermüdungsmatten

**Piktogramm-Erklärung**

- Anti-Ermüdungs-Schutz
- Anti-Rutsch-Schutz
- Isolierung (vor Bodenkälte)
- Boden wird geschützt
- ESD / Anti-Statik
- ölbeständig
- schwer entflammbar, Brand-Schutz
- Flüssigkeiten können abfließen, Drainage
- ideal für Schweißarbeitsplätze

## Sicherheit und Komfort in trockenen Arbeitsbereichen



- verhindern frühzeitig Ermüdungserscheinungen
- mit rutschfester Strukturoberfläche
- Isolation gegen Bodenkälte, Vibration und Lärm
- für leichte bis normale Beanspruchung
- Vinylschaumkonstruktion mit geschlossenen Poren als Oberfläche, zum komfortablen Stehen und Gehen
- für trockene Arbeitsbereiche
- rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
- 4 abgeschrägte Kanten verringern das Sturzrisiko
- umweltfreundliche Produktion frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen
- silikonfrei

## Wir bieten Ihnen drei Anti-Ermüdungsbeläge zur Auswahl



Vinylschaum mit Rillenprofil



Vinylschaum mit strukturierter Oberfläche, grau



Vinylschaum mit strukturierter Oberfläche, schwarz mit gelben Sicherheitsrändern



Typ	Vorkonfektionierte Anti-Ermüdungsmatten	
	S 9.15	S 9.R
Version	Matte	Rolle
Maße außen B x T [mm]	910 x 1500	910 x 18300
Materialstärke [mm]	10	10
Werkstoff	PVC	PVC
<b>grau</b>		
Bestellnummer Rillenprofil	123-393-J0	137-049-J0
Bestellnummer strukturierte Oberfläche	123-404-J0	137-052-J0
<b>gelb/schwarz</b>		
Bestellnummer strukturierte Oberfläche	123-408-J0	137-056-J0

Typ*	Anti-Ermüdungsmatten nach Wunschmaß		
	S 6.K	S 9.K	S 12.K
Breite Außen [mm]	600	910	1220
Länge nach Wahl **	ja	ja	ja
Materialstärke [mm]	10	10	10
Werkstoff	PVC	PVC	PVC
<b>grau</b>			
Bestellnummer Rillenprofil	195-125-J0	137-054-J0	195-127-J0
Bestellnummer strukturierte Oberfläche	195-128-J0	137-055-J0	195-129-J0
<b>gelb/schwarz</b>			
Bestellnummer strukturierte Oberfläche	195-130-J0	137-053-J0	195-131-J0

\*lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter

\*\*auf Wunsch bis zu 18,3 m Länge individuell gefertigt