

KIPP-JAPANER TYP KJ / MULDENKIPPER TYP MUK



Universell einsetzbarer Transportwagen mit abkipparer Mulde

- stabile Konstruktion
- öl- und wasserdicht verschweißt
- Oberteil allseitig 2-fach abgekannt, Ecken verstärkt
- mit 3 Kranösen
- Stahlrohrgestell mit Stützfüßen
- Naben mit Rollenlager
- wahlweise mit Vollgummibereifung (Typ ...-V) oder mit Luftbereifung (Typ ...-L), Rad Ø 400 mm

Ausführungen

Typ KJ

- Mulde nach vorne kippbar
- selbsteinrastender Muldenfeststeller

Typ MUK

- Mulde über Kufen abkipparbar

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)
KJ 150	150	1460 x 840 x 640	52
KJ 250	250	1500 x 840 x 825	63
MUK 140	140	1310 x 900 x 620	49
MUK 250	250	1650 x 900 x 680	58

LOREN-KIPPER TYP LK



Beidseitig kippbarer Behälter mit vierseitigen Aufnahmen für Gabelzinken

- stabile Konstruktion
- vierseitige Aufnahmen für Gabelzinken
- zweiseitig kippbare Mulde
- einfache Entriegelung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Zubehör


- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, abnehmbar

Typ LK mit Deckel (Zubehör)

Typ LK mit Rollen (Zubehör)

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
LK 300	300	800 x 920 x 970	300	68
LK 600	600	1400 x 920 x 970	300	100

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
LK 300	330 / 220	170	60
LK 600	330 / 495	170	60

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt