


Anti-Ermüdungsmatte

Amsterdam

Meterware, Höhe x Breite 14 x 600 mm, feuerfest, Aus mikrozellulären Vinyl mit PVC-Laminierung (Uni-Fusion™ Laminier Technologie) mit Tränenblechprofil in schwarz/gelb, rutschfest, kälteisolierend und stoßdämpfend, Beständig gegen Öle und Chemikalien



Artikelnummer: 235482




Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche, Lagerhäuser, aber auch Architekturbüros oder Supermärkte / für hohe Beanspruchung
- Meterware
- Höhe x Breite 14 x 600 mm
- Aus mikrozellulären Vinyl mit PVC-Laminierung (Uni-Fusion™ Laminier Technologie) mit Tränenblechprofil in schwarz/gelb
- abgeschrägte Kanten für stolperfreie begehungen und RedStop™ Anti-Rutsch-Unterlage gegen das Verrutschen
- rutschfest, kälteisolierend und stoßdämpfend
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft
- feuerfest gemäß Brandschutzklasse Bfl-S1 und NFSI®-zertifiziert





Technische Details

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag | Bodenbelag Ausstattung | abgeschrägte Kanten, Anti-Rutsch_Unterlage |
| | Bodenbelag | Bodenbelag Funktion | rutschfest, kälteisolierend, stoßdämpfend |
| Konfektionierung | Meterware | elektrisch leitend | nein |
| geeignet für (Branche/Bereich) | trockene, industrielle Bereiche | Schwer entflammbar | nein |
| geeignet für (Anwendung) | hohe Beanspruchung | Beständigkeit | Öle, Chemikalien |
| Einsatzort | Innenbereich | befahrbar | ja |
| Material Lauffläche | mikrozellulärer Vinyl mit PVC-Laminierung | Brandschutz | feuerfest |
| Oberfläche Bodenbelag | Tränenblechprofil | Norm | DIN 51130 // BGR 181 |
| Farbe | schwarz/gelb | Zertifizierung | Brandschutzklasse Bfl-S1 // NFSI® |
| Höhe | 14 mm | Gewicht | 3,6 kg |
| Breite | 600 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 235625 |  | ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213069 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm |
| 221861 |  | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |
| 227867 |  | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau |
| 227891 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft |