## hofe

## Längstraversen (Paar) für Palettenregal

**GRAVIS** 

Höhe x Breite x Tiefe 110 x 2700 x 50 mm, der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen







Artikelnummer: 242251

## Längstraversen (Paar) für Palettenregal

- Höhe x Breite x Tiefe 110 x 2700 x 50 mm
- der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen
- Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

Technische Details					
Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Montage	eingehängt		
Regaltyp	Selbstbauregal	Höhe	110 mm		
Bauteil	Längstraversen (Paar)	Breite	2700 mm		
für Regaltyp	Palettenregal	Tiefe	50 mm		
geeignet für (Anwendung)	Paletteneinlagerung	Farbe Boden	reinorange // RAL2004		
Böden- / Ebenentyp	Traversen	Gewicht	30,71248 kg		

## Zubehör

242226	Durchschubsicherung, Breite 2700 mm, Überstand 50 mm, aus Stahl in RAL2004 Reinorange
242231	Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 3 Segmenten, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 2700 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242232	Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 3 Segmenten, Breite x Tiefe 2700 x 750 mm, Für eine Fachlast von 3000 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242233	Gitterrostboden für Palettenregal, Bestehend aus 3 Segmenten, Breite x Tiefe 2700 x 900 mm, Für eine Fachlast von 3000 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242237	Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1000 x 2700 mm, Für Regalbreite 2700 mm, Maschenweite 50 x 50 mm
242239	Gitterrückwand für Palettenregal, Höhe x Breite 1500 x 2700 mm, Für Regalbreite 2700 mm, Maschenweite 50 x 50 mm
242240	Distanzhalter für Gitterrückwand für Palettenregal, Länge 150 mm
242244	Stahlpaneele für Palettenregal, Bestehend aus 9 Segmenten, Höhe x Breite x Tiefe 40 x 2700 x 1100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242245	Stahlpaneele für Palettenregal, Bestehend aus 9 Segmenten, Höhe x Breite x Tiefe 40 x 2700 x 750 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242246	Stahlpaneele für Palettenregal, Bestehend aus 9 Segmenten, Höhe x Breite x Tiefe 40 x 2700 x 900 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242255	Spanplatte für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 1100 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 900 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz
242256	Spanplatte für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 750 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 1075 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz
242257	Spanplatte für Palettenregal, Breite x Tiefe 2700 x 900 mm, Stärke 38 mm, Für eine Fachlast von 825 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln, Aus Holz
242259	Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2100 x 1100 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242260	Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2100 x 750 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242261	Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2100 x 900 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242262	Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2730 x 1100 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

242263	Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2730 x 750 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242264	Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 2730 x 900 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
242265	Ständerrahmen für Palettenregal, Höhe x Tiefe 3360 x 1100 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch				
146371		Magnetische Etikettentasche, Höhe x Breite 88 x 163 mm, Rückseite magnetisch, aus Polypropylen in blau		
148636	100	Hygienepalette, Höhe x Länge x Breite 155 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in grau		
210867	1	Hydraulik-Stapler, Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x $\varnothing$ 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x $\varnothing$ 70 x 80 mm , Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm, einfacher Mast		
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen		
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm		