

## RAPIDLIFT Palettenhubwagen



Traglast 1250 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Antriebsrad mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 65 x 250 mm, Gabelrollen mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 90 x 80 mm



Artikelnummer: 402000



## RAPIDLIFT Elektro-Palettenhubwagen

Traglast 1250 kg




Palettenhubwagen

- Traglast 1250 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 520 mm
- Antriebsrad mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 65 x 250 mm
- Gabelrollen mit Vulkollan-Bereifung, Breite x Ø 90 x 80 mm
- Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Hubmotor 0,7 kW
- Fahrmotor 1,2 kW
- Fahrgeschwindigkeit mit Last 4,1 km/h, ohne Last 4,8 km/h
- Steigvermögen mit Last 5 %, ohne Last 10 %
- mit Batterie 24V/2x60 Ah
- Lenkeinschlag 210 ° / Wenderadius 1450 mm
- Länge 1520 mm
- Gewicht 220 kg
- Gabeln aus Stahl mit Lackierung in schwarz
- Rahmen aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

## Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Lenkeinschlag	210 °
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Wenderadius	1450 mm
Traglast	1250 kg	Schnellhub	nein
Länge Gabel	1150 mm	Spannungsversorgung	Batterie 24V/2x60 Ah
Breite Gabelzinken	160 mm	Ladegerät	24 V/10 A
Tragbreite	520 mm	Leistung Fahrmotor	1,2 kW
Bedienung Hub	elektrisch	Leistung Hubmotor	0,7 kW
Bedienung Fahrwerk	elektrisch	Fahrgeschwindigkeit mit Last	4,1 km/h
Hubhöhe (min.)	85 mm	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	4,8 km/h
Hubhöhe (max.)	205 mm	Steigvermögen mit Last	5 %
Material Antriebsrad	Vulkollan	Steigvermögen ohne Last	10 %
Material Gabelrollen	Vulkollan	Bremsentyp	elektromagnetische Bremsen
Durchmesser Antriebsrad	250 mm	Wiegefunktion	nein
Breite Antriebsrad	65 mm	Material	Stahl
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Oberfläche Rahmen	lackiert
Breite Gabelrolle	90 mm	Oberfläche Gabeln	lackiert
Durchmesser Stützrad	100 mm	Farbe Rahmen	blutorange // RAL2002
Breite Stützrad	40 mm	Farbe Gabeln	schwarz
Länge	1520 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Breite	705 mm	Gewicht	220 kg

## Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot

