

Gmöhling Alu-Transportkiste

Höhe x Länge x Breite 350 x 655 x 435 mm, Inhalt 80 l, Wände geschlossen, Boden geschlossen

Artikelnummer: 471153



GMÖHLING



Gmöhling Alu-Transportkiste

extra stabile Ausführung

Alu-Transportkiste




- Geeignet für Flug-, Post- und Speditionsverkehr
- Höhe x Länge x Breite 350 x 655 x 435 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 320 x 620 x 400 mm
- Inhalt 80 l
- in alu-natur
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Klappdeckel mit Gummidichtung und Gurtbändern
- mit Hebel-Spannverschluss
- mit Stapelrand
- Federfallgriffe

Technische Details





Behältertyp	Transportbehälter	Deckel Ausstattung	Gummidichtung, Gurtbänder
Euronorm	nein	Schließsystem	Hebel-Spannverschluss
geeignet für	Flug-, Post- und	stapelbar	ja

(Branche/Bereich)	Speditionsverkehr		
Inhalt	80 l	stapelbar durch	Stapelrand
Material	Aluminium	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	350 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Innenhöhe	320 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Länge	655 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Innenlänge	620 mm	Tragevorrichtung	Federfallgriffe
Breite	435 mm	nestbar	nein
Innenbreite	400 mm	Farbe	alu-natur
Deckel	ja	unterfahrbar	nein
Deckeltyp	Klappdeckel	Gewicht	6 kg

Zubehör

493043		Trennwand, für Transportkiste 80 l, Länge x Breite 385 x 240 mm, Stärke 1,5 mm, aus Aluminium
493065		Trennwandführung, für Transportkiste, aus Aluminium
493076		Zylinderschloss, Für Transportkiste mit 42 - 239 l Inhalt, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung