

VARIOfit Gitterrostboden für Etagenwagen

Länge x Breite 1570 x 636 mm, der Boden wird eingelegt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



VARIOfit



Artikelnummer: 526722

VARIOfit Einhängboden für Etagenwagen

Gitterrostboden für Etagenwagen

- Länge x Breite 1570 x 636 mm
- Traglast 50 kg
- der Boden wird eingelegt
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Tragkraft pro Boden	50 kg
Wagentyp	Zubehör	Material Boden	Stahl
für Wagentyp	Etagenwagen	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp	Gitterrostboden	Farbe Boden	enzianblau // RAL5010
Länge	1570 mm	Böden / Ebenen Montage	eingelegt
Breite	636 mm	Gewicht	12 kg

