

# Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 60-110 mm

Artikelnr. 7424420



Kanaal bestaande uit 3 blinddeksels, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekledingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingssschot (gedwongen aarding). Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en 3 dekselvoegafdichtingen bij de breedtes 200 en 300 of nivelleerbare dekselvoegondersteuning: 3 stuks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.



<b>St</b>	Staal
<b>FS</b>	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst | Met drie blinddeksels (L = 800 mm).

## Stamgegevens

Bestelnr.	7424420
Type	OKA-W2006050
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind
Dimensie	2400x200x60
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2,40 m
Gewicht	1.004,20 kg/100 m


# Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 60-110 mm

Artikelnr. 7424420

OBO  
BETTERMANN

## Technische gegevens



Lengte	2.400,00 mm
Breedte	200,00 mm
Afdekkingen	3,00 St.
Afdekking montage-opening	<input type="checkbox"/>
Aantal montage-openingen	0,00
Aantal voorziene inbouweenheden	3,00
Aantal compartimenten	2,00 St.
Vloerplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekselbevestiging borgend	<input type="checkbox"/>
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	<input type="checkbox"/>
Ontkoppelbaar	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor dillitatievoeg	<input type="checkbox"/>
Gaaswand	<input type="checkbox"/>
Kanaalhoogte	60,00 - 110,00 mm
Materiaaldikte deksel	4,00 mm
Minimale afwerkvloerhoogte	60,00
Met overstek	<input checked="" type="checkbox"/>
Met scheidingswand	<input type="checkbox"/>
Met aansluitopening	<input type="checkbox"/>
Met potentiaalvereffening	<input type="checkbox"/>
Montage-opening	zonder
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik	60,00 - 110,00 mm
Nuttige doorsnede	5.200,00 mm <sup>2</sup>
Deksel afneembaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheidingswandbevestiging	borgen