

# Dubbel tweepolig stopcontact zonder aarding, volledig apparaat incl. afdekplaat, cream

100-67410

4 jaar  
garantie


Dubbele tweepolige inbouwstopcontact 16 A/250 Vac, met afdekplaat. Het dubbele stopcontact past in 1 enkele inbouwdoos. De afdekplaat wordt op het stopcontact geschroefd. Volledig apparaat incl. afdekplaat en voorgemonteerde afwerkingsset, Afwerkingskleur: cream

## Technische gegevens

Dubbel tweepolig stopcontact zonder aarding, volledig apparaat incl. afdekplaat, cream

- Kleur: cream (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Aardingstype: zonder aarding
- Vermogen: 16 A/250 Vac
- Inbouwraam
  - metaaldikte 1 mm
  - glanzend verzinkt op alle zijden
  - met 4 inloopsleuven
- Materiaal afdekplaat: De afdekplaat is vervaardigd uit slagvaste, stofwerende en vormvaste polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Bevestigingswijze
  - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Draadaansluiting
  - de contactbussen zijn uitgerust met schroefklemmen voor het vastklemmen van de draden.
- Draadcapaciteit
  - alle aansluitklemmen aan de bovenzijde van de sokkel
  - tot 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> draad per aansluitklem
- – Alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en halogeenvrij.
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20.
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

$\frac{16 A}{250 Vac}$  CE



**niko**

100-67410 - 17-04-2023

## Aansluitschema

