

## Cable-mate kabeldozen voor waterdichte installatie

**AX3 Kabeldoos IP55 grijs**

- Voorzien van 7 invoeringen rondom en 4 op de bodem.
- Invoeren zijn geschikt voor kabel van Ø 2 - 14 mm.
- Symmetrische doos, deksel in alle standen te plaatsen.
- Afmetingen: 75 x 75 x 37 mm (uitwendig).
- Deksel tijdens werkzaamheden aan doos te borgen.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT2625</b>
EAN:	8712259539454
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	10 x 10 st.
Beschermklasse	IP55
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Materiaal	Kunststof
Breedte	75 mm
Lengte	75 mm
Diameter	
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-30 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	37 mm
Uitvoering deksel	Blindeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Geen
Vorm	Vierkant
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	11
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	2.5 mm <sup>2</sup>
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Dichtmembraan
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Verzending	100

Cable-mate® is het innovatieve, be kroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk.

Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesmonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.