

ABSOLUTE Digimatic Quickmike mikrométer

Sorozat 227

Ez a mikrométer állítható mérési erővel rendelkezik különféle munkadarabokhoz.

ABSOLUTE Digimatic Quickmike mikrométer a következő előnyöket kínálja:

- Olyan alkalmazásokhoz, amelyek állandó / alacsony mérőerőt igényelnek, mint például mérőhuzal, papír és műanyag / gumi alkatrészek.
- Állandó alacsony mérőerő a különleges dobkiállításnak köszönhetően.
- Nem forgó orsó.
- Gyors orsómozgathatóság 10 mm/ford.



227-201-20

Metrikus


No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Síklapúság	Párhuzamosság	Mérőerő beállítások ⁽¹⁾ [N]	Mérőerő pontosság ⁽¹⁾ [N]	Tömeg [g]
227-201-20	0 - 15	±2	0,3 μm	2 μm	0,5; 1; 1,5; 2; 2,5	±0,1 + (force setting/10)	300
227-203-20	15 - 30	±2	0,3 μm	2 μm	0,5; 1; 1,5; 2; 2,5	±0,1 + (force setting/10)	380
227-205-20	0 - 10	±2	0,3 μm	2 μm	2; 4; 6; 8; 10	±0,4 + (force setting/10)	345
227-206-20	10 - 20	±2	0,3 μm	2 μm	2; 4; 6; 8; 10	±0,4 + (force setting/10)	425
227-207-20	20 - 30	±2	0,3 μm	2 μm	2; 4; 6; 8; 10	±0,4 + (force setting/10)	415

⁽¹⁾ A pontosság csak vízszintes helyzetben garantált (±3 fok).


coll/mm

No.	Tartomány [coll]	Pontosság	Síklapúság	Párhuzamosság	Mérőerő beállítások ⁽¹⁾ [N]	Mérőerő pontosság ⁽¹⁾ [N]	Tömeg [g]
227-217-20	0,8 - 1,2	±0,0001"	0,000012"	0,00008"	2; 4; 6; 8; 10	±0,4 + (force setting/10)	415

⁽¹⁾ A pontosság csak vízszintes helyzetben garantált (±3 fok).



227-201-20, 227-205-20



227-203-20, 227-206-20, 227-207-20

ABSOLUTE®

Sorozat 227

Funkciók	
ZERO/ABS	●
ON/OFF	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Adatkimenet	●
PRESET	●
HOLD	●

Specifikáció

Mérésirány	vízszintes
Pontosság	Lásd a specifikációs listát (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,001 mm
Mérési felület	Keményfém bevonat, leppelt
Mérőorsó	ø6,35 mm, nem-forgó, 10 mm osztás
Elem élettartam	kb. 1 év, kb. 3 év (227-205, 227-215)
Kijelző	LCD, karakter magasság 10 mm
Szállítva	Dobozban, beállító etalonnal(10-30 mm között), csavarhúzóval és 1db elemmel szállítjuk

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790B	U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a normál és beépíthető mikrométerekhez

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

